

Teknik veri sayfası

Işıklı/akustik gösterge

Ürün no.: 50130524

P65-V1-B-DS-O-BZ-103



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Teknik veriler

Temel veriler

Sinyal verme türü	optik ve akustik
-------------------	------------------

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks.	47 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	65 mm x 93 mm
Takılı halde uzunluk	58 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	110 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Ø 22,5 mm deliklerde
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye aydınlatması	tam
Sinyal resmi	Sürekli ışık veya flaşör
Bilye rengi	Turuncu
Işınlama açısı	360°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Akustik veriler

Ses türü	Sürekli ton veya puls tonu
Ses frekansı	yakl. 2800 Hz
Ses basıncı	85 ... 103 dB
Ton sayısı	3

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371290
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Sökülebilir vidalı terminaller

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.