

## 技术数据表

## 指示灯

配件编号: 50130520

FBA-V1-Q94-R

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

系列	FBA
信号发送方式	光学

### 光学数据

光强	30 cd
----	-------

### 电气数据

平均寿命	约 50000 h
------	-----------

#### 性能数据

供电电压 $U_B$	24 V, AC/DC, 10 %
最大电流消耗	110 mA

### 连接

连接1	
类型	端子

### 机械数据

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	94 mm x 94 mm x 97 mm
外壳材料	塑料
净重	230 g
外壳颜色	红色
系统紧固类型	螺旋式
光源类型	LED/24V
信号图	持续光或闪光
帽罩颜色	红色
闪烁/闪光频率	1 Hz
反射角度	180°

### 环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 60 °C
----------	---------------

### 认证

防护等级	IP 66
认证	c UL US
耐冲击性	IK09 (EN 50295:98)

### 分类

税率编号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## 电气连接

### 连接1

类型	端子
端子类型	螺栓端子

## 说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。  
只能由专业人员将本产品投入运行。  
请仅根据正确用途使用本产品。




针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

## 配件

### 紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50130523	ACC-KT1	安装设备	功能: 用于连接多音发声器 (EMS) 和指示灯 (FBA)

#### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。