

## 技术数据表

## 指示灯

配件编号: 50130516

P65-V1-B-DW



### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 说明



## 技术参数

### 基础数据

信号发送方式	光学
--------	----

### 电气数据

平均寿命	> 100000 h
------	------------

#### 性能数据

供电电压 $U_B$	24 V, AC/DC
最大电流消耗	43 mA

### 连接

#### 连接1

类型	电缆
电缆长度	1,000 mm
导线数量	4 芯

### 机械数据

设计	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	65 mm x 79 mm
安装状态下的长度	56 mm
外壳材料	塑料
净重	117 g
外壳颜色	黑色
系统紧固类型	镗孔中 Ø 22.5 mm
光源类型	LED/24V
帽罩发光	全部
显示帽罩颜色	3 种中的 1 种颜色可见
信号图	长亮
帽罩颜色	红色, 黄色, 绿色
反射角度	360°

### 环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 60 °C
----------	---------------

### 认证

防护等级	IP 65
认证	c UL US

### 分类

税率编号	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

## 电气连接

### 连接1

类型	电缆
电缆长度	1,000 mm
电缆颜色	黄色
导线数量	4 芯

### 芯线颜色

棕色	VCC/灯颜色: 红色
黑色	GND
白色	灯颜色: 黄色
蓝色	灯颜色: 绿色

### 芯线敷设

## 说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。  
只能由专业人员将本产品投入运行。  
请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：



对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。