

Technisch gegevensblad

Signaallamp

Art.-nr.: 50130516

P65-V1-B-DW



Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Type signaalgeving	optisch
--------------------	---------

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	24 V, AC/DC
Stroomopname, max.	43 mA

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	1.000 mm
Aantal aders	4 -draads

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	65 mm x 79 mm
Lengte in ingebouwde toestand	56 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	117 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging, installatiezijde	in boringen van Ø 22,5 mm
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapverlichting	geheel
Weergave van de kapkleuren	1 van 3 zichtbaar
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Bolkapkleur	rood, geel, groen
Uitstralhoek	360°

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	1.000 mm
Kabelkleur	Geel
Aantal aders	4 -draads

Aderkleuren

bruin	VCC / lichtkleur: rood
zwart	GND
wit	Lichtkleur: geel
blauw	Lichtkleur: groen

Adertoewijzing

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Opmerkingen



Bij UL-applicaties:



↪ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).