

Teknik veri sayfası Gösterge

Ürün no.: 50130516

P65-V1-B-DW

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Sinyal verme türü	optik
-------------------	-------

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC
Akım tüketimi, maks.	43 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	1.000 mm
İletken sayısı	4 damarlı

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ebatlar (Ø x U)	65 mm x 79 mm
Takılı halde uzunluk	56 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	117 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Ø 22,5 mm deliklerde
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye aydınlatması	tam
Başlık renklerinin göstergesi	1 / 3 görünür
Sinyal resmi	Devamlı yanan ışık
Bilye rengi	kırmızı, sarı, yeşil
Işınlama açısı	360°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	1.000 mm
Kablo rengi	Sarı
İletken sayısı	4 damarlı

İletken rengi

kahverengi	VCC / Işıklı renk: Kırmızı
siyah	GND
beyaz	Işıklı renk: sarı
Mavi	Işıklı renk: Yeşil

İletken tahsisi

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Uyarılar



UL uygulamalarında:



UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.