

기술 데이터 시트

표시 램프/음향 표시기

품목 번호: 50130525

P65-V1-B-DS-R-BZ-103

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|-------|-----------|
| 신호 종류 | 시각적 및 청각적 |
|-------|-----------|

전기 데이터

| | |
|----|------------|
| 수명 | > 100.000h |
|----|------------|

성능 데이터

| | |
|----------------|-------------|
| 공급 전압 점검 U_B | 24 V, AC/DC |
| 소비 전류, 최대 | 47 mA |

연결

연결 1

| | |
|--------|----|
| 연결부 종류 | 단자 |
|--------|----|

기술 데이터

| | |
|--------------|---------------|
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 65 mm x 93 mm |
| 장착된 상태 길이 | 58 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 110 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 고정 방식, 시스템 측 | Ø 22.5mm의 보어에 |
| 광원 종류 | LED/24V |
| 반구형 렌즈 조명 | 전체 |
| 신호 이미지 | 연속 또는 점멸등 |
| 반구형 렌즈 색상 | 적색 |
| 빔 각도 | 360° |

환경 데이터

| | |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
|------------|---------------|

인증

| | |
|-------|---------|
| 보호 등급 | IP 65 |
| 인증 | c UL US |

음향 데이터

| | |
|--------|---------------|
| 키 | 연속 또는 펄스 톤 |
| 가청 주파수 | 약 2800Hz |
| 음압 | 85 ... 103 dB |
| 톤 개수 | 3 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85318070 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27371220 |
| eCl@ss 8.0 | 27371220 |
| eCl@ss 9.0 | 27371290 |
| eCl@ss 10.0 | 27371220 |
| eCl@ss 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |

전기 연결

연결 1

| | |
|--------|------------|
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 탈착식 나사 터미널 |

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.



UL 애플리케이션에서:



UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.