

Technisch gegevensblad Verdelers

Art.-nr.: 50130611

MD 7XXP-11-82IO4-12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Schakelsignaal	PNP
Prestatiegegevens	
Somstroom	1,5 A
Ingangsgegevenslogica	
Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC

Aansluiting

Basisaansluiting	
Type aansluiting	Ronde stekker
Functie	Verbinding met besturing
Schroefdraadmaat	M12
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	male
Verdeelaansluitingen	
Aantal aansluitingen	8 St.
Schroefdraadmaat	M12
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	female
Materiaal	Kunststof
Materiaal afdichting O-ring	TPU
Materiaal contacten	verguld
Bedrijfsstroom per contact	1,5 A

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	50 mm x 31 mm x 150 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	150 g
Aanhaalmoment bout	1 N·m

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 60 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
------------------------------	---

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67 IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	Insteeklocatie 1-8 / contact 1
2	Insteeklocatie 1-8 / contact 3
3	Insteeklocatie 1 / contact 4
4	Insteeklocatie 2 / contact 4
5	Insteeklocatie 5 / contact 4
6	Insteeklocatie 3 / contact 4
7	Insteeklocatie 7 / contact 4
8	Insteeklocatie 4 / contact 4
9	Insteeklocatie 6 / contact 4
10	Insteeklocatie 8 / contact 4
11	Insteeklocatie 1 / contact 2
12	Insteeklocatie 2 / contact 2




Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	+
2	n.c.
3	-
4	Signaal 1 (NO)
5	PE



Bedradingschema's



Bediening en display


LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130282	KD S-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12-polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134480	CAP M12K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M12 Materiaal: Kunststof

Toebehoren

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.