

## Scheda tecnica dati Cassetta di derivazione

Cod. art.: 50130611

MD 7XXP-11-82IO4-12

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati elettrici

Segnale di commutazione	PNP
-------------------------	-----

#### Dati di potenza

Corrente totale	1,5 A
-----------------	-------

#### Dati di ingresso logica

Tensione nominale di ingresso $U_N$	24 V CC
-------------------------------------	---------

### Collegamento

#### Collegamento master

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Funzione	Collegamento al comando
Grandezza della filettatura	M12
Numero di poli	12 poli
Codifica	Codifica A
Tipo	male

#### Collegamenti cassetta di derivazione

Numero di collegamenti	8 pezzo(i)
Grandezza della filettatura	M12
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Tipo	female
Materiale	Plastica
Materiale della guarnizione O-ring	TPU
Materiale dei contatti	Dorato
Corrente di funzionamento per contatto	1,5 A

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (L x P x H)	50 mm x 31 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	150 g
Coppia di serraggio viti	1 N·m

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
-------------------------	-----

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 60 °C, In funzione del cavo collegato
-------------------------------------	---

### Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
	IP 65
Omologazioni	c UL US

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




## Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	Slot 1-8 / contatto 1
2	Slot 1-8 / contatto 3
3	Slot 1 /contatto 4
4	Slot 2 /contatto 4
5	Slot 5 /contatto 4
6	Slot 3 /contatto 4
7	Slot 7 /contatto 4
8	Slot 4 /contatto 4
9	Slot 6 /contatto 4
10	Slot 8 /contatto 4
11	Slot 1 /contatto 2
12	Slot 2 /contatto 2




## Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	+
2	n.c.
3	-
4	Segnale 1 (NO)
5	PE



## Schemi elettrici



## Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Tensione di esercizio presente
2	Giallo, luce permanente	Segnale 1

## Accessori

### Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130282	KD S-M12-CA-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, assiale, female, Codifica A, 12 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

## Generale

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134480	CAP M12K-Set	Cappuccio di collegamento	Tipo: Cappuccio di chiusura per slot liberi Grandezza della filettatura: M12 Materiale: Plastica

## Accessori

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.