

## Technisch gegevensblad

### Signaalzuil

Art.-nr.: 50144676

A7-V1-MP2-BZ2-S-DS-ROG-T-100



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	A7
Type signaalgeving	optisch en akoestisch

### Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	160 mA

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Opmerkingen	Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
-------------	---

#### Aansluiting 1

Kabellengte	1.500 mm
Aantal aders	6 -draads

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 430 mm
Materiaal behuizing	Kunststof Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Behuizing kunststof	PC-ABS
Nettogewicht	680 g
Kleur behuizing	grijs zwart
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal schroefbaar / verticaal
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	4 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstralhoek	360°
Volgorde van de modules (oplopend)	groen, oranje, rood, single sound buzzer

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CE CSA

### Akoestische gegevens


Toonsoort	Ononderbroken toon
Geluidsdruk	105 dB
Aantal tonen	1 St.

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Kabellengte	1.500 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	6 -draads
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>

# Elektrische aansluiting

## Aderkleuren

## Adertoewijzing

zwart	GND
Rood	VCC / lichtkleur: rood
groen	VCC / lichtkleur: groen
oranje	VCC / lichtkleur: geel/oranje
wit	VCC / lichtkleur: wit / buzzer
blauw	VCC / lichtkleur: blauw

## Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

## Aansluiting 3

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek
Aantal polen	6 -polig

## Klem

## Toewijzing

B	blauw
G	groen
A	oranje/geel
R	Rood
0 V	GND
W	wit/buzzer

# Opmerkingen





**Gebruiken voor het bedoeld gebruik!**



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

# Toebehoren

## Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Befestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
	50143660	A7-MW2.5	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Befestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

## Toebehoren

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.