

Teknik veri sayfası Konnektör

Ürün no.: 50132550

S M8A-4P-SK

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 250 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M8

Tip erkek

Malzeme kavrama cismi Metal

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama A kodlu

Versiyon eksenel

Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 9 mm

Net ağırlık 12 g

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635


ETIM 10.0 EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin	İletken rengi
1	-
2	-
3	-
4	-



Bağlantı 2

Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması