

Teknik veri sayfası

Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi

Ürün no.: 50132994

MSI-FB-CANOPEN

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MSI-FB
Tür	Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
Uygulama	MSI 400'ün CANOPEN üzerinden teşhis verilerinin aktarılması

İşlevler

İşlevler	MSI 400 için CANOPEN'a bağlantıya yönelik Fieldbus modülü
----------	---

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U_B	24 V, DC, -20 ... 25 %

Çıkış devresi

Arayüz

Tür	CANopen
CANopen	
İşlev	Proses

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Net ağırlık	150 g
Gövde rengi	gri
Montaj braketi türü	Yerleşmeli montaj braketi

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	10 ... 95 %

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 20
Sertifikasyonlar	c UL US
Titreşim sağlamlığı	5 ... 150 Hz
Standartta göre kontrol yöntemi sallanma	EN 60068-2-6
Tek şoka karşı darbe direnci	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Sürekli şoka karşı darbe direnci	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85364900
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ECLASS 15.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



≥ A-09 yeni

Boyutlandırılmış çizimler



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	n.c.
2	CAN low
3	Blendaj
4	CAN high
5	n.c.

Devre şeması



Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.