

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50124652

HTK 82-24V-8M

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Özel tasarım

Özel tasarım	Isıtma
--------------	--------

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 ... 24 V, AC/DC
---------------------------------	--------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	8.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	2 damarlı

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı	21 mm
Montaj ölçüsü çapı	93 mm
Yansıtma yüzeyi çapı	78 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	8.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	2 damarlı

Pin

İletken rengi

1	Mavi
2	kahverengi