

Teknik veri sayfası

Modüler bağlantı ünitesi

Ürün no.: 50129663

MA 900



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MA 900
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 900i

Arayüz

Tür	RS 232, RS 422
-----	----------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
	Cihaz bağlantısı
	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Kutup sayısı	25 kutuplu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	800 g
Gövde rengi	Kırmızı
	siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	6 Adet

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
	Cihaz bağlantısı
	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	25 kutuplu

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1 POWER	Mavi	Besleme gerilimi açık
2 TETİKLEYİ Cİ	Yeşil	Durum giriş tetikleyici sensörü
3 ENC/TACH	Yeşil	Durum giriş kodlayıcısı/takometre
4 IN3	Yeşil	Durum giriş 3
5 ÇIKIŞ 1	Sarı	Durum çıkış 1
6 ÇIKIŞ 2	Sarı	Durum çıkış 2

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50131529	KB 900-3000	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 17 kutuplu Bağlantı 2: Sub-HD, eksenel, erkek, 25 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.