

Teknik veri sayfası


Adaptör kablosu

Ürün no.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

Arayüz

Ethernet

Transfer hızı 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Bağlantı

Bağlantı sayısı 2 Adet

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ45

Versiyon aksenal

Bağlantı 2

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 3.0 Standart-A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Gövde rengi beyaz

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C

Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 20

Sertifikasyonlar FCC

RoHS

Yazılım

Sistem gereksinimleri Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ45

Bağlantı 2

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 3.0 Standart-A