

Fiche technique Relais de sécurité

Art. n°: 547957

MSI-2HB-02

Contenu

- Raccordement électrique
- Commande et affichage



Figure pouvant varier



Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Liaison vers l'appareil
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à ressort
Nombre de pôles	16 pôles

Broche	Affectation des broches
	A1
1	+24 V
	13
2	Contact à relais 1 IN
	23
3	Contact à relais 2 IN
	31
4	Contact de signalisation IN
	Y12
5	Entrée de capteur 1, contact NF 24V
	Y14
6	Entrée de capteur 1, contact NO 24V
	Y22
7	Entrée de capteur 2, contact NF 24V
	Y24
8	Entrée de capteur 2, contact NO 24V
	Y11
9	Entrée de capteur 1, 0V
	Y21
10	Entrée de capteur 2, 0V
	Y1
11	Boucle de retour (EDM)
	Y2
12	Boucle de retour (EDM)
	14
13	Contact à relais 1 OUT
	24
14	Contact à relais 2 OUT
	32
15	Contact de signalisation OUT
	A2
16	0 V

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente	Tension d'alimentation active
2	Lumière verte permanente	Relais K1 excité
3	Lumière verte permanente	Relais K2 excité