

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 548362

CB-M12-2000-5GF/GM

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



# Caractéristiques techniques

## Données électriques

### Connexion

#### Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

#### Propriétés du câble

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Nombre de brins               | 5 pièce(s)       |
| Section des brins             | 0,5 mm²          |
| Couleur de la gaine           | Noir             |
| Blindé                        | Non              |
| Modèle de câble               | Câble de liaison |
| Diamètre (extérieur) du câble | 5,4 mm           |
| Longueur de câble             | 2.000 mm         |
| Matériau des brins            | Cuivre           |
| Matériau de gaine             | PUR              |

## Caractéristiques ambiantes

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -25 ... 50 °C |
|-------------------------------------------------|---------------|

### Certifications

|               |      |
|---------------|------|
| Homologations | c UL |
|               | UL   |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| eC@ss 8.0                | 27279218 |
| eC@ss 9.0                | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |

# Raccordement électrique

### Connexion 1

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise femelle   |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |

### Connexion 2

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12             |
| Type               | Prise mâle      |
| Nombre de pôles    | 5 pôles         |
| Codage             | Codage A        |
| Modèle             | Axiale          |