

## 技术数据表

## 安全传感器组

配件编号: 426675

MLC510-14-1800-SB10



### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 产品型号描述



## 套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
2	424422	BT-2SB10	支架套装	包含: 2 件 BT-SB10 安装设备设计: 安装夹 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 可夹紧, 在侧面 C 槽上 安装设备类型: 转动 摆动范围: -8 ... 8° 材料: 金属
1	68000118	MLC500T14-1800	安全光幕发射器	分辨率: 14 mm 保护区高度: 1,800 mm 检测范围: 0 ... 6 m 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
1	68001118	MLC510R14-1800	安全光幕接收器	功能包: 基本型 分辨率: 14 mm 保护区高度: 1,800 mm 响应时间: 39 ms 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚

## 技术参数

## 基础数据

系列	MLC 500
设备类型	设置(发射器和接收器)
应用	手指保护

## 功能

功能	传输通道切换
	有效范围降低
	自动启动/重启

## 特性参数

类型	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
SIL	3, IEC/EN IEC 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	7.73E-09 每小时
使用寿命 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849

## 保护区数据

分辨率	14 mm
保护区高度	1,800 mm
检测范围	0 ... 6 m

## 机械参数

净重	3,145 g
----	---------

## 认证

防护等级	IP 65
------	-------

## 分类

ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

## 产品型号描述

产品名称: MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC 安全光幕

x	系列
	3: MLC 300
	5: MLC 500

## 产品型号描述

MLC

安全光幕

yy	功能分类 00: 发射器 01: 发射器 (AIDA) 02: 带测试输入端的发射器 10: 基本型接收器 - 自动重启 11: 基本型接收器 - 自动重启 (AIDA) 20: 标准型接收器 - 可选择EDM/RES 30: 扩展型接收器消隐/屏蔽或者门控 35: 扩展型接收器 - 门控
z	设备类型 T: 发射器 R: 接收器
a	分辨率 14: 14 mm 20: 20 mm 30: 30 mm 40: 40 mm 90: 90 mm
hhhh	保护区高度 150 ... 3000: 从150 mm至3000 mm
e	Host/Guest (可选) H: Host MG: Middle Guest G: Guest
i	接口(可选) /A: AS-i
ooo	选项 /V: 高度防振 EX2: 防爆 (区域2 + 22) SPG: Smart Process Gating SPG RR: 智能工艺门控 - 降低分辨率

## 注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。