

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50115424

K-D M8A-4P-20m-PVC

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Çalışma voltajı | Maks. 30 V AC/DC |
|-----------------|------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü   | M8                                                                                     |
| Tip                   | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı          | 4 kutuplu                                                                              |
| Tasarım               | eksenel                                                                                |
| Kilit                 | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| İletken sayısı       | 4 Adet                             |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm <sup>2</sup>               |
| Renk kılıf           | siyah                              |
| Korumalı             | Hayır                              |
| Silikonsuz           | Evet                               |
| Kablo tasarımı       | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış)     | 5,2 mm                             |
| Kablo uzunluğu       | 20.000 mm                          |
| Malzeme kılıf        | PVC                                |

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -5 ... 80 °C  |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sertifikasyonlar | c UL US |
|                  | UL      |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 8.0            | 27279218 |
| eCl@ss 9.0            | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü   | M8                                                                                     |
| Tip                   | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı          | 4 kutuplu                                                                              |
| Tasarım               | eksenel                                                                                |
| Kilit                 | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Pin

## İletken rengi

|   |            |
|---|------------|
| 1 | kahverengi |
| 2 | beyaz      |
| 3 | Mavi       |
| 4 | siyah      |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

