

Hoja técnica


Cable de conexión

Código: 50110177

KB M12/8-30000-BA

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Propiedades de cable

Número de conductores	8 Unidad(es)
Color de cubierta	Gris
Apantallado	No
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	6,5 mm
Longitud de cable	30.000 mm
Material de cubierta	PUR

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Conexión eléctrica


Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

Pin

Color de conductor

1	Marrón
2	Blanco
3	Azul
4	Negro
5	Gris
6	Rosa
7	Violeta
8	Naranja



Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------