

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50109880

KB ET-2000-SA-RJ45

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	Ethernet
-------------------------	----------

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	RJ45
Tipo	Conector macho
Número de polos	4 polos
Versión	Axial

Propiedades de cable

Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Verde
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	6,5 mm
Longitud de cable	2.000 mm
Material de cubierta	PUR

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación D
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	RJ45
------------------	------