

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50104533

K-D M8A-4P-10m-PUR

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

| | |
|------|--------------|
| 工作电压 | 最大30 V AC/DC |
|------|--------------|

连接

连接1

| | |
|------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

电缆性质

| | |
|-----------|----------------------|
| 导线数量 | 4 光束 |
| 核心截面 | 0.25 mm ² |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 屏蔽 | 否 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 (外部) | 4.7 mm |
| 电缆长度 | 10,000 mm |
| 护套材料 | PUR |

机械数据

| | |
|-------------|--------------|
| 最小弯曲半径, 手持式 | 最小 10 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 5 x 导线直径 |

环境数据

| | |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -25 ... 80 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -40 ... 80 °C |

认证

| | |
|----|---------------|
| 认证 | c UL US UL |
|----|---------------|

分类

| | |
|------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

电气连接


连接1

| | |
|------|-----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |

引脚

| | |
|---|----|
| 1 | 棕色 |
| 2 | 白色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 黑色 |

芯线颜色



连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|