

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50104529

K-D M8W-4P-10m-PVC

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | dişi |
| Malzeme kavrama cismi | PUR |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Tasarım | açılı |
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| İletken sayısı | 4 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm ² |
| Renk kılıf | siyah |
| Korunmalı | Hayır |
| Silikonsuz | Evet |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 5,2 mm |
| Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |

Mekanik bilgiler

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. 5 x kablo çapı min.

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 80 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -30 ... 80 °C

Sertifikalar

Sertifikasyonlar c UL US
UL

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

| | |
|-----------------------|--|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | dişi |
| Malzeme kavrama cismi | PUR |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Tasarım | açılı |
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

Pin

| | |
|---|------------|
| 1 | kahverengi |
| 2 | beyaz |
| 3 | Mavi |
| 4 | siyah |

İletken rengi



Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç