

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50104531

K-D M8W-4P-2m-PUR

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

### 电气数据

#### 性能数据

工作电压	50 V AC / 60 V DC
------	-------------------

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

#### 连接2

类型	开口端
----	-----

#### 电缆性质

导线数量	4 光束
核心截面	0.25 mm <sup>2</sup>
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	4.7 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR

### 机械数据

最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径

### 环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-25 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-40 ... 80 °C

### 认证

认证	c UL US UL
----	---------------

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 电气连接


### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

### 引脚

1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色

### 芯线颜色



### 连接2

类型	开口端
----	-----