

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50104531

K-D M8W-4P-2m-PUR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,25 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korunmalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	4,7 mm
Kablo uzunluğu	2.000 mm
Malzeme kılıf	PUR

Mekanik bilgiler

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. 5 x kablo çapı min.

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -25 ... 80 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C

Sertifikalar

Sertifikasyonlar c UL US
UL

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah

İletken rengi



Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç