

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50104536

K-D M8W-4P-5m-DP-PUR

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压	24 V DC ±25%
------	--------------

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
规格	L形
圆接头, LED	是
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	4 光束
核心截面	0.25 mm ²
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	4.7 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR

机械数据

最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径

操作和显示

LED数	1 光束
------	------

环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-25 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-40 ... 80 °C

认证

认证	c UL US UL
----	---------------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
规格	L形
圆接头, LED	是
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

引脚

1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色

芯线颜色



连接2

类型	开口端
----	-----