


Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50011947

BK7 KB-092- 2000- 6

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
-----------	----------------------------------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Standardowa wtyczka
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Liczba pinów	6 -pin
Wersja	kątowy
Typ	female

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości przewodu

Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Nie
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5,5 mm
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	119 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Standardowa wtyczka
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Liczba pinów	6 -pin
Wersja	kątowy
Typ	female

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------