

技术数据表




连接电缆

配件编号: 50103412

KB RS232/PIN9 IT4xxx

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	RS 232
------	--------

连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	RJ41
----	------

电缆性质

导线数量	10 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,300 mm
护套材料	PVC

分类

税率编号	85444210
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	RJ41
----	------