

Karta danych technicznych

Kabel łączący

Nr art.: 50126132

KB 307-3000



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BPS 307i
Przeznaczony dla interfejsu	SSI
Pamięć parametrów	Nie

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin

Właściwości przewodu

Liczba żył	16 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,5 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin