

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50104539

K-D M12W-3P-2m-PVC

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压 最大250 V AC/DC

连接

连接1

类型 接头
 螺纹规格 M12
 类型 插座
 柄体材料 PUR
 引脚数 3 个引脚
 规格 L形
 锁 螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐转矩0.6 Nm，自锁

连接2

类型 开口端

电缆性质

导线数量 3 光束
 核心截面 0.34 mm²
 AWG 22
 护套颜色 黑色
 屏蔽 否
 不含硅树脂 是
 电缆设计 连接电缆(一端打开)
 导线直径(外部) 4.6 mm
 电缆长度 2,000 mm
 护套材料 PVC
 芯线绝缘 PVC
 拖链适用性 否
 外套的属性 无 FCKW，无镉，无硅树脂且无铅，易机械加工

外套的耐性 耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳，阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1

机械数据

最小弯曲半径，手持式 最小 10 x 导线直径
 最小弯曲半径，固定式 最小 5 x 导线直径

环境数据

环境温度，工作，手持式 -5 ... 80 °C
 环境温度，工作，固定式 -30 ... 80 °C

认证

认证 c UL US
 UL

分类

税率编号 85444290
 eCl@ss 8.0 27279218
 eCl@ss 9.0 27060311
 ETIM 5.0 EC001855
 ETIM 6.0 EC001855

电气连接

连接1

类型 接头
 螺纹规格 M12
 类型 插座
 柄体材料 PUR
 引脚数 3 个引脚
 规格 L形
 锁 螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐转矩0.6 Nm，自锁

引脚

1 棕色
 3 蓝色
 4 黑色

芯线颜色

1 棕色
 3 蓝色
 4 黑色

连接2

类型 开口端

