

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50126007

BT 56 - V

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Sensores ópticos de perfiles
<b>Apropiado para</b>	Sensores ópticos de perfiles LxS

### Funciones

<b>Funciones</b>	Aplicaciones dinámicas
------------------	------------------------

### Datos mecánicos

<b>Peso neto</b>	241 g
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Sistema de montaje
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Para varilla 12 mm Para varilla 14 mm Para varilla 16 mm
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Puede unirse por apriete
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal
<b>Par de apriete de las mordazas</b>	12 N·m

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

