

技术数据表


适配器电缆

配件编号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合接口	以太网
------	-----

接口

以太网

传输速度	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
------	------------------------------------

连接

连接数量	2 光束
------	------

连接1

类型	RJ45
规格	直形

连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A

机械数据

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	71 mm x 26 mm x 16.2 mm
外壳颜色	白色

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

认证

防护等级	IP 20
认证	FCC
	RoHS

软件

系统要求	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
------	--

分类

税率编号	85176200
eCl@ss 5.1.4	27069190
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	RJ45
----	------

连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A