

Fiche technique Câble d'adaptation

Art. n°: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	Ethernet
-----------------------	----------

Interface

Ethernet

Vitesse de transmission	Port Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
-------------------------	------------------------------------

Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Type de connexion	RJ45
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Couleur du boîtier	Blanc

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection	IP 20
Homologations	FCC
	RoHS

Logiciel

Configuration système requise	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
-------------------------------	--

Classification

Numéro de tarif douanier	85176200
eCl@ss 5.1.4	27069190
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ45
-------------------	------

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A