

## Karta danych technicznych Zestawy czujników mutingu

Nr art.: 426528

Set-AC-MTX.2-4S

### Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Zestaw składa się z

	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	4	50139557	PRK25C.D/PX-2000-M12	Refleksyjny polaryzowany czujnik fotoelektryczny	Aplikacja: Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch Granica zakresu pracy: 0,05 ... 10 m Źródło światła: LED, czerwony Napięcie zasilania: DC Cyfrowe wyjścia przełączające: 1 Piece(s) Wyjście przełączające 1: Tranzystor, PNP, ściemniający Częstotliwość przełączania: 1.500 Hz Przylącze: Przewód z wtyczką okrągłą, 2.000 mm, M12, PUR, 4 - pin
	4	50022814	TKS 50X50	Reflektor	Konstrukcja: prostokątny Potrójna wielkość: 4 mm Powierzchnia refleksyjna: 47 mm x 48 mm Materiał: Tworzywo sztuczne Materiał nośnika: Tworzywo sztuczne Chemiczne oznaczenie materiału: PMMA8N Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

Seria	Set-AC-M
Przeznaczony dla	Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300

### Dane optyczne

Zasięg roboczy	0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100
Zasięg roboczy	0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50

### Dane mechaniczne

Masa netto	1.570 g
Kolor obudowy	żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania	dostarczony uchwyt
Rodzaj czujników mutingu	Czujniki fotoelektryczne PRK 25C
Liczba czujników mutingu	4 Piece(s)
Liczba reflektorów	4 Piece(s)

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

# Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

