

技术数据表

薄膜

配件编号: 50137874

OTB 40-BK250

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据	
适合	OGS 600光学轨迹追踪
机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	40 mm x 0.5 mm x 25,000 mm
净重	468 g
机械特性	无磨损
	易于清洁
	确定可立即驶过
	耐用
颜色	黑色
材料	PVC
粘合剂	丙烯酸盐粘合剂
粘合剂强度	10 mm
环境数据	
环境温度, 工作	-20 ... 55 °C
处理温度	15 ... 25 °C
基本特性	不粘油
	光滑
	干净
	干燥

分类	
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100