

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130849

KD U-M8-4A-V1-030

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 30 V AC/DC
-----------------	------------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	4,7 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir

## Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	9 mm
Net ağırlık	102 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-30 ... 80 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Elektrik bağlantısı

Pin	İletken rengi
1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah



### Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

