

## Hoja técnica Escuadra de fijación

Código: 50118543

BT 300M.5

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Sensores de conmutación, cúbicos
	Sensores de distancia ópticos
<b>Apropiado para</b>	ODS10
	ODSL 9
	Sensores de la serie 25C
	Sensores de la serie 46B
	Sensores de la serie 46C
	Sensores de la serie 8

### Datos mecánicos

<b>Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable</b>	V2A
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Ángulo en forma de L
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Fijación pasante
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Adecuado para tornillos M4
	Enroscable
<b>Tipo de pieza de fijación</b>	Ajustable
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Acero inoxidable

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015

# Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

