

Teknik veri sayfası

Mobil 2D kod okuyucusu telsiz

Ürün no.: 50114513

IT 1902g HD-2



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	IT19xx
------	--------

Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı
	Aztec
	Codabar
	Diğerleri talep üzerine
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN Ek
	GS1 veri çubuğu
	GS1 veri çubuğu genişletilmiş
	GS1 veri çubuğu her yönlü
	GS1 veri çubuğu kırılmış
	GS1 veri çubuğu sınırlı
	GS1 veri çubuğu yığılmış
	Kod 128
	Kod 39
	Kod 93
	Kompozit Kodlar
	Maxicode
	Mikro PDF
	Mikro QR
	PDF417
	QR kodu
	UPC
	Veri Matris Kodu

Optik veriler

Okuma mesafesi	0 ... 233 mm
Kameranin çözünürlüğü yatay	838 px
Kameranin çözünürlüğü dikey	640 px

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	3,7 V, DC
Güç tüketimi, maks.	1,8 W
Akü teknolojisi	Lilon
Akü hafıza kapasitesi	2 A·h

Arayüz

Tür	PS/2, RS 232, USB
-----	-------------------

RS 232

İşlev	İşlem
-------	-------

USB

İşlev	İşlem
-------	-------

Bağlantı

Bluetooth çalışma mesafesi	Sınıf 2
Bluetooth sürümü	2.1

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Bluetooth
---------------	-----------

Mekanik bilgiler

Ebatlar (G x Y x U)	70 mm x 160 mm x 80 mm
Malzeme gövde	Plastik, UL 94-V0
Net ağırlık	213 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 95 %
Düşme yüksekliği	1,8 m
Ölçümlerin referansı	Beton zemin

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 41
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
ETIM 5.0	EC002999
ETIM 6.0	EC002999

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Kumanda ve gösterge

LED	Gösterge	Anlam
1 Normal çalışma	kırmızı, sürekli ışık	Akünün şarj durumu düşük
	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	kırmızı, yanıp sönüyor	İletişim hatası
	yeşil, 1 kez yanıp söner	Okuma başarılı

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı birimi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65

Bağlantı tekniği - baz istasyonları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114492 *	Base f. IT 1902	Baz istasyonu	Arayüz: PS/2, RS 232, USB Bluetooth çalışma mesafesi: Sınıf 2 Bluetooth sürümü: 2.1 Bağlantı 1: RJ41 Bağlantı 2: Jack soket Bağlantı 3: Bluetooth

* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.