

Teknik veri sayfası

Reflektör

Ürün no.: 50112142

TK BR 53

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Kullanım alanı	Gıda
----------------	------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Evet
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	14 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	36 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	20,3 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	10 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	29 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Paslanmaz çelik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	Paslanmaz çelik
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	50 g
Montaj braket türü	Gövdenin uyumu

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
	IP 69K

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

