

## Karta danych technicznych Czujniki ultradźwiękowe

Nr art.: 50108997

DB 18 UP.1-40,2500

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Seria           | 18           |
| Zasada fizyczna | Ultradźwięki |

### Dane optyczne

### Przylącze

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Przylącze 1</b> |                           |
| Rodzaj przylącza   | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu   | 2.500 mm                  |
| Rozmiar gwintu     | M8                        |
| Materiał           | Metal                     |
| Liczba pinów       | 3 -pin                    |

### Dane mechaniczne

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Konstrukcja      | cylindryczny      |
| Wymiar (Ø x L)   | 18 mm x 40 mm     |
| Rozmiar gwintu   | M18 x 1 mm        |
| Materiał obudowy | Metal             |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Masa netto       | 30 g              |

### Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 65 |
|-----------------|-------|

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4        | 27272801 |
| ECLASS 8.0          | 27272801 |
| ECLASS 9.0          | 27272890 |
| ECLASS 10.0         | 27272801 |
| ECLASS 11.0         | 27272801 |
| ECLASS 12.0         | 27272801 |
| ECLASS 13.0         | 27272801 |
| ECLASS 14.0         | 27272801 |
| ECLASS 15.0         | 27272801 |
| ECLASS 16.0         | 27272801 |
| ETIM 5.0            | EC001847 |
| ETIM 6.0            | EC001847 |
| ETIM 7.0            | EC001847 |
| ETIM 8.0            | EC001847 |
| ETIM 9.0            | EC001847 |
| ETIM 10.0           | EC001847 |
| UNSPSC 26.08        | 41111960 |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Rodzaj przylącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 2.500 mm                  |
| Rozmiar gwintu   | M8                        |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 3 -pin                    |
| Wersja           | osiowy                    |