

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50136383

TKS 40x60.Chem

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Campo di impiego	Alimentare
------------------	------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	2,3 mm
Misura di montaggio, larghezza	41 mm
Misura di montaggio, altezza	60 mm
Misura di montaggio, spessore	8 mm
Superficie riflettente, altezza	56 mm
Superficie riflettente, larghezza	37 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PET
Materiale della copertura della lente	Plastica/PET
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	16 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali	Alcool ECOLAB H2O2

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467