

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50136383

TKS 40x60.Chem

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Área de aplicação	Alimentos
-------------------	-----------

### Dados mecânicos

Execução	Retangular
Tamanho de microprisma triplo	2,3 mm
Dimensão de montagem, largura	41 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	8 mm
Superfície refletora, altura	56 mm
Superfície refletora, largura	37 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PET
Material da cobertura da parte ótica	Plástico/PET
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	16 g
Tipo de fixação	Colável Fixação de passagem
Compatibilidade do material	Álcool ECOLAB H2O2

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

### Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467