

Hoja técnica

Reflector

Código: 50136383

TKS 40x60.Chem

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Campo de aplicación	Alimentaria
---------------------	-------------

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	2,3 mm
Medida de montaje, anchura	41 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Medida de montaje, espesor	8 mm
Superficie de reflexión, altura	56 mm
Superficie de reflexión, anchura	37 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PET
Material, cubierta de óptica	Plástico/PET
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	16 g
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante
Compatibilidad de materiales	Alcohol ECOLAB H2O2

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467