

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50136383

TKS 40x60.Chem

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Domaine d'application	Alimentaire
-----------------------	-------------

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Taille des prismes triples	2,3 mm
Cote de montage, largeur	41 mm
Cote de montage, hauteur	60 mm
Cote de montage, épaisseur	8 mm
Surface réfléchissante, hauteur	56 mm
Surface réfléchissante, largeur	37 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PET
Matériau de la fenêtre optique	Plastique/PET
Structure de surface active	Triple
Poids net	16 g
Type de fixation	À coller Fixation traversante
Compatibilité des matériaux	Alcool ECOLAB H2O2

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 65 °C
--------------------------------------	---------------

Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467