

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50113309

TKS 50x50.1.HT

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Özel versiyon

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
|---------------|-----------------|

## Mekanik bilgiler

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Yapı şekli                       | dikdörtgen                              |
| Yöne bağlı                       | Hayır                                   |
| Üçlü boyutu                      | 4 mm                                    |
| Montaj ölçüsü genişliği          | 51,4 mm                                 |
| Montaj ölçüsü yüksekliği         | 60,3 mm                                 |
| Montaj ölçüsü kalınlığı          | 8,5 mm                                  |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği       | 48 mm                                   |
| Yansıtma yüzeyi genişliği        | 47 mm                                   |
| Malzeme reflektör                | Plastik                                 |
| Malzeme taşıyıcı maddesi         | Plastik                                 |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet                                    |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N                                  |
| Aktif yüzey yapısı               | Üçlü                                    |
| Net ağırlık                      | 20 g                                    |
| Montaj braket türü               | Geçiş montaj braket<br>yapıştırılabilir |

## Çevresel veriler

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 120 °C |
|-------------------------|----------------|

## Sertifikalar


|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 40 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ECLASS 15.0           | 27273601 |
| ECLASS 16.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |
| UNSPSC 26.08          | 39121551 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



## Aksesuarlar

## Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

|                                                                                   | Ürün no. | Adı          | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117252 | BTU 300M-D12 | Montaj sistemi | <p>içeriği: 2 adet vida M4 x 25, 2 adet vida M4 x 20, 4 adet altlık pulu</p> <p>Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi</p> <p>Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket</p> <p>Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir, M4 vidaları için uygundur</p> <p>Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir</p> <p>Malzeme: Metal</p> |

## Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.