




配件编号: 50040763  
KB-008-1000 AA  
连接电缆



图片可能不同

## 内容

- 技术参数
- 电气连接

配件编号: 50040763 – KB-008-1000 AA – 连接电缆

## 技术参数

连接	
<b>连接1</b>	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
<b>连接2</b>	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
<b>电缆性质</b>	
导线数量	5 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	1,000 mm
护套材料	PUR
<b>分类</b>	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	

配件编号: 50040763 – KB-008-1000 AA – 连接电缆

连接2	
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	