





**Art.-nr.: 50040763**  
**KB-008-1000 AA**  
**Verbindingskabel**



Afbeelding kan afwijken

## Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

## Technische gegevens

<b>Aansluiting</b>	
<b>Aansluiting 1</b>	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
<b>Aansluiting 2</b>	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
<b>Kabeleigenschappen</b>	
Aantal aders	5 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	1.000 mm
Materiaal mantel	PUR
<b>Classificatie</b>	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluiting 1</b>	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

<b>Aansluiting 2</b>	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	
Aantal polen	5 -polig

Art.-nr.: 50040763 – KB-008-1000 AA – Verbindingskabel

Aansluiting 2	
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	