



Art.-nr.: 50106977
KB-014S- 10000-14
Aansluitkabel



Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

Technische gegevens

Aansluiting	
Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M16
Type	female
Aantal polen	14 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen
Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	14 St.
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	6,7 mm
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PVC

Mechanische gegevens

Classificatie	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M16
Type	female
Aantal polen	14 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen

Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde