

配件编号: 50110126
K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC
连接电缆



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接

配件编号: 50110126 – K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC – 连接电缆


技术参数

连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
电缆性质	
导线数量	4 光束
核心截面	0.34 mm ²
AWG	22
护套颜色	黑色
屏蔽	否
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否
外套的属性	无 FCKW, 无镉, 无硅树脂且无铅, 易机械加工
外套的耐用性	耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1
机械数据	
最小弯曲半径, 手持式	最小 10 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 5 x 导线直径
环境数据	
环境温度, 工作, 手持式	-5 ... 80 °C
环境温度, 工作, 固定式	-30 ... 80 °C
认证	
认证	c UL US
分类	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

配件编号: 50110126 – K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC – 连接电缆

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形



连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	

