



配件编号: 678059
CB-M12-50000E-5GF
连接电缆



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件

配件编号: 678059 – CB-M12-50000E-5GF – 连接电缆

技术参数

电气数据	
绝缘等级	2级
绝缘等级	IEC 60644-1
性能数据	
工作电压	最大60 V AC/DC
连接	
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐转矩0.6 Nm，自锁
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	5 光束
核心截面	0.34 mm ²
AWG	22
护套颜色	黑色
屏蔽	是
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6.3 mm
电缆长度	50,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PP
外套的属性	无 FCKW，无镉，无硅树脂，无卤素且无铅，无光泽，无粘连，耐磨，易机械加工
外套的耐性	不易水解且耐微生物侵蚀，耐油、耐汽油和耐化学品能力极佳，符合 VDE 0472，第 803 部分测试 B，阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
机械数据	
扳手开口宽度	13 mm
最小弯曲半径，手持式	最小 15 x 导线直径
最小弯曲半径，固定式	最小 10 x 导线直径
环境数据	
环境温度，工作，手持式	-25 ... 80 °C
环境温度，工作，固定式	-50 ... 80 °C
认证	
认证	UL c UL US


配件编号: 678059 – CB-M12-50000E-5GF – 连接电缆

分类	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
每个触点的工作电流	4 A
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

引脚	芯线颜色
1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色
5	灰色



连接2	
类型	开口端

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 转矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C