



配件编号: **50104540**
K-D M12A-3P-5m-PVC
连接电缆



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件

配件编号: 50104540 – K-D M12A-3P-5m-PVC – 连接电缆

技术参数

电气数据

性能数据

工作电压 最大250 V AC/DC

连接

连接1

类型 接头

螺纹规格 M12

类型 插座

柄体材料 PUR

引脚数 3 个引脚

规格 直形

锁 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

连接2

类型 开口端

电缆性质

导线数量 3 光束

核心截面 0.34 mm²

AWG 22

护套颜色 黑色

屏蔽 否

不含硅树脂 是

电缆设计 连接电缆(一端打开)

导线直径 (外部) 4.6 mm

电缆长度 5,000 mm

护套材料 PVC

芯线绝缘 PVC

拖链适用性 否

外套的属性 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂且无铅, 易机械加工

外套的耐性 耐油、耐汽油和耐化学药品能力极佳, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1

机械数据

最小弯曲半径, 手持式 最小 10 x 导线直径

最小弯曲半径, 固定式 最小 5 x 导线直径

环境数据

环境温度, 工作, 手持式 -5 ... 80 °C

环境温度, 工作, 固定式 -30 ... 80 °C

认证

认证 UL
c UL US

分类

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

配件编号: 50104540 – K-D M12A-3P-5m-PVC – 连接电缆


ETIM 6.0

EC001855

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	3 个引脚
编码	
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

引脚	芯线颜色
1	棕色
3	蓝色
4	黑色



连接2	
类型	开口端

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 转矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C